

 KOMET**KOMET® belső menetvágókés, jobbos menet Form 55° (Whitworth), Típus: B04****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240088 B04
GTIN	4047109017115
Árucikk kategória	24H

**Leírás****Kivitel:**

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homloklfelület többször utánkösörülhető.

Méretek **L = meghosszabbított szár** kiegészítő jelöléssel.

**Szerszámanyag:**

**HSS/Co10** – nehezen megmunkálható anyagokhoz.

**Figyelem:**

**Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt**

**Műszaki leírás**

Típus	B04
Teljes hossz	75 mm
Emelkedéshez	16–50 menet/Coll
Min furat Ø-höz	9 mm
Furatmélység	45 mm
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

