

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 08/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Árucikk kategória	21T

Leírás

Furatkés HSS 08/06 mm Szár Ø D_s: 8 mm

Kés ISO kódja: AH08K SCLCR/L06

Beállítási szög κ: 95 fok

Hozzávaló váltólapka: CC.. 0602..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 10 mm

Középtolódás L₃: 5 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Kés ISO kódja	AH08K SCLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Felhasználás módja	jobbos

Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269413
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7