

**Garant****Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	E08K SCLCR/L06
Középtelődés L <sub>3</sub>	5 mm
Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	10 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,6 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500