

Garant**Furatkés készlet HSS, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260025
GTIN	4045197652218
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	AH0608H SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH0810J SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH1216M SCLCR/L06
Kés ISO kódja	AH1012K SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm

Közélpelolódás L ₃	4 mm
Közélpelolódás L ₃	6 mm
Közélpelolódás L ₃	7 mm
Közélpelolódás L ₃	9 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Kinyúlási hossz L ₁	38 mm
Kinyúlási hossz L ₁	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztérigálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm	260023 1216/06
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260023 0810/06
Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260023 1012/06

Furatkés HSS Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm

260023 0608/06