

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260022 12/06 |
| GTIN | 4045197652034 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 14 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Lapkaméret | 6 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 60 mm |
| Középtolódás L ₃ | 7 mm |
| Kés ISO kódja | AH12M SCLCR/L06 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 11 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D |
| Szerszámanyag | HSS |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500