

Garant**eco-QT esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Előny:

Kapcsolja össze a GARANT eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.

Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2525X15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 46 mm

Teljes hossz L: 117,5 mm

Alátétlapka: 259031 30

Műszaki leírás

Lapkaméret	15 mm
------------	-------

Csavar alátétlapkához	259025 1
Kallantyú	259038 7
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525X15
Fejhossz L ₁	46 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 30
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	117,5 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm	259351
Csavar alátétlapkához	259167
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka	259272
Alátétlapka Típus 30	259031 30
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500

