

**KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W80: 32-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236608 32-010
GTIN	4047109194243
Árucikk kategória	24R

**Leírás**

KOMET® váltólapka 32-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 100408-01  
Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	32-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7710
Típus	Alu
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	220 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		