

**Garant****eco-QT esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

### Párbeszédablak szöveg:

Az él optimális öblítése hűtőfolyadékkal.

A skálázáson belüli pozicionálás biztosítja a hűtőfolyadék pontos továbbítását.

### Előny:

**Kapcsolja össze a GARANT eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.**

**Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.**

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2025X15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 46 mm

Teljes hossz L: 105 mm

Alátétlapka: 259031 30

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L <sub>1</sub>	46 mm
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2025X15
Alátétlapka	259031 30
Kallantyú	259038 7
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	259025 1
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	105 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm	259351
Alátétlapka	259272
Alátétlapka Típus 30	259031 30
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához	259167

Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
Szorítóköröm Típus 7	259038 7