

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PDJNR/L 1620X11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 33 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Alátétlapka: 259031 12

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 12
Könyökemelő csavar	259018 4
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Rugó	259046 2

Könyökemelő	259015 4
Kés ISO kódja	PDJNR/L 1620X11
Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	33 mm
Teljes hossz L	80 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő csavar Típus 4	259018 4
Könyökemelő Típus 4	259015 4
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Alátétlapka Típus 12	259031 12
Rugó Típus 2	259046 2