

**KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W80: 18-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236607 18-010
GTIN	4047109180659
Árucikk kategória	24R

**Leírás****Figyelem:**

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: SOGX 060206-01

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	18-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 060206-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK6115
Típus	GG(G)
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		