

**KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W80: 20-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236608 20-010
GTIN	4047109181014
Árucikk kategória	24R

Leírás

KOMET® váltólapka 20-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 07T208-01
Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,12 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	20-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,12 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 07T208-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7710
Típus	Alu
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	220 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		