

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 4
Rugós csap készlet	259047 3
Kés ISO kódja	PDJNR/L 1616H11
Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Szárméret	16 mm
Könyökemelő	259015 7
Lapkaméret	11 mm
Alátétlapka	259031 7
Működő szélesség L ₄	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 7	259015 7
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500