

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/15mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250627 40/15  |
| GTIN              | 4045197650658 |
| Árucikk kategória | 21T           |

## Műszaki leírás

|  |                |
|--|----------------|
| Hozzávaló váltólapka                   | DN.. 1506..    |
| Alátétlapka                            | 259031 28      |
| Rugós csap készlet                     | 259047 2       |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 50 mm          |
| Lapkaméret                             | 15 mm          |
| Kés ISO kódja                          | A40T PDUNR/L15 |
| Rugó készlet                           | 259044 2       |
| Könyökemelő csavar                     | 259018 7       |
| Középtolódás L <sub>3</sub>            | 27 mm          |
| Könyökemelő                            | 259015 8       |
| Teljes hossz L                         | 300 mm         |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 38,5 mm        |
| Beállítási szög κ                      | 93 fok         |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 40 mm          |
| Szabvány                               | DIN 8024       |
| Felhasználás módja                     | balos          |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 3×D            |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| belső hűtés    | igen                  |
| Felhasználás   | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés              |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Rugó készlet10 darabos Típus 2  | 259044 2   |
| Könyökemelő Típus 8   | 259015 8   |
| Könyökemelő csavar Típus 7  | 259018 7   |
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm                                   | 674242 3   |
| Rugós csap készlet10 darabos Típus 2  | 259047 2   |
| Alátétlapka Típus 28  | 259031 28  |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |