

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 3
Fejhossz L ₁	28 mm
Rugó készlet	259044 4
Könyökemelő csavar	259018 6
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Könyökemelő	259015 7
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020K11
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka	259031 7
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 7	259031 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500