

Rögzítő lánc 2 ágú, Hasznos hossz: A1m



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 086425 A1 |
| GTIN | 4032378141616 |
| Árucikk kategória | 08Y |

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögzítő láncok,
rövidíthető. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Hasznos hossz | 1 m |
| Lánc Ø | 6 mm |
| Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 1600 kg |
| Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 1120 kg |
| Termék fajtája | Rögzítő lánc |

