

Garant**Furatkés, balos, Ø DS: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273811 25
GTIN	4045197500045
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van létezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben.

Alkalmazható :

273813; 273816; 273818; 273827 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Szár Ø D_s: 25 mm

Középtolódás L₃: 15 mm

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 213 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	15 mm
Fejhossz L ₁	38 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Teljes hossz L	213 mm

Szár Ø D _s	25 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9