

**Garant****Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 50/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	AH06X SCLDR/LS4
Lapkaméret	4 mm
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	3,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	6,92 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Teljes hossz L	75 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	5,54 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200