

**duMONT****Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 18E1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290405 18E1
GTIN	662600444129
Árucikk kategória	29J

**Leírás****Felhasználás:**

**DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.**

**Tartalom:**

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

**Figyelem:**

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 394 mm

Ékhorony szélessége: 18 mm

Ékhorony mélysége: 4,4 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 58 - 65 mm

Üregelési hossz acélban: 25 - 150 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 4800 kg

## Műszaki leírás

Üregelési hossz acélban	25 - 150 mm
Ékhorony mélysége	4,4 mm
Tüskehossz	394 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	58 - 65 mm
Hátszélesség	19,34 mm
Vágások száma	4
Ékhorony szélessége	18 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	4800 kg
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

**Tartozék**

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tűskéhez Típus 16-18E1

290410 16-18E1