

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 3A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290405 3A
GTIN	662600444020
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 127 mm

Ékhorony szélessége: 3 mm

Ékhorony mélysége: 1,4 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 8 - 10 mm

Üregelési hossz acélban: 6 - 30 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 300 kg

Műszaki leírás

Ékhorony szélessége	3 mm
Tüskehossz	127 mm
Vágások száma	2
Ékhorony mélysége	1,4 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	300 kg
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	8 - 10 mm
Hátszélesség	3,25 mm
Üregelési hossz acélban	6 - 30 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tuskéhoz Típus 3A

290410 3A