

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 14D1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290405 14D1
GTIN	662600444105
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 353 mm

Ékhorony szélessége: 14 mm

Ékhorony mélysége: 3,8 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 44 - 50 mm

Üregelési hossz acélban: 25 - 150 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 5050 kg

Műszaki leírás

Tüskehossz	353 mm
Üregelési hossz acélban	25 - 150 mm
Ékhorony szélessége	14 mm
Vágások száma	3
Hátszélesség	14,39 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	5050 kg
Ékhorony mélysége	3,8 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	44 - 50 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tüskéhez Típus 14D1

290410 14D1