

Garant**Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 65/S5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268806 65/S5
GTIN	4045197545923
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	GPCT S5010.
Kés ISO kódja	AH0812H SGSPR/LS5
Középtolódás L ₃	6,4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10,72 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 6
Lapkaméret	5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	11,15 mm
Beállítási szög κ	45 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500