

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár PSC rezgéscsillapító, PSC-63, Szár Ø / hasznos hossz L1: 16/96mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265064 16/96
GTIN	4069515026802
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:****Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).**

Ø 50 mm és Ø 60 mm szárkivitel jobbos változatban. Balos változat külön ajánlatkérésre szállítható.

Alkalmazható:

GARANT Master Mute cserélhető fejek 265100 – 265377 sz.

Figyelem:A hasznos hossz az adott cserélhető fej L hosszával meghosszabbodik. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).**Műszaki leírás**

Szár Ø	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	134 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Hasznos hossz L ₁	96 mm
Sorozat	Master Mute
Hűtőcsatornák száma	3
Befogó	PSC-63
Rezgés	csillapított

Adatlap

Befogó szabvány	ISO 26623-1
Befogó szabvány	ISO 12164-3
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár