

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár PSC rezgéscsillapító, PSC-63, Szár Ø / hasznos hossz L1: 16/64mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 265064 16/64  |
| GTIN              | 4069515026796 |
| Árucikk kategória | 29E           |

**Leírás****Kivitel:****Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).**

Ø 50 mm és Ø 60 mm szárkivitel jobbos változatban. Balos változat külön ajánlatkérésre szállítható.

**Alkalmazható:**

GARANT Master Mute cserélhető fejek 265100 – 265377 sz.

**Figyelem:**A hasznos hossz az adott cserélhető fej L hosszával meghosszabbodik. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).**Műszaki leírás**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| A-méret kinyúlási hossz      | 102 mm       |
| Szár Ø                       | 16 mm        |
| Szerelőcsavar készlet        | 269026 1     |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 64 mm        |
| Sorozat                      | Master Mute  |
| Hűtőcsatornák száma          | 3            |
| Befogó                       | PSC-63       |
| Rezgés                       | csillapított |

## Adatlap

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Befogó szabvány | ISO 26623-1   |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3   |
| Belső hűtés     | igen          |
| Termék fajtája  | Furatkés szár |