

**Négyszög esztergaacél, HSS Co 10, D×Hossz: 4X80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	295000 4X80
GTIN	4045197187277
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

Esztergakések egyenes, derékszögű végekkel.

**HSS Co 10** (10 % kobalt, 67 HRC).

**Négyszög esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak. Szélesség: tűrés h12.** Leélezett végekkel.

**Felhasználás:**

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

**Műszaki leírás**

Négyszög méret D	4 mm
Hossz	80 mm
Szerszámananyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Esztergaacél