

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 4B1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 290420 4B1 |
| GTIN | 662600555115 |
| Árucikk kategória | 29J |

Leírás**Kivitel:**

4B1 – 8C1 méret plusz 45°-os élettőrésel.

Éles horonyélek sorjázásához.

Felhasználás:

DIN 6885 szerinti ékhoronyok gazdaságos készítéséhez egy lökettel.

Figyelem:

- **2A mérethez kérjük a 290405 2A számot használja.**
- **P9 és H9 illesztés külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **1/3 és 2/3 löket után a nyomórudat kicsit meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**

Szerszámananyag: HSS

Túskehossz: 273 mm

Ékhorony szélessége: 4 mm

Ékhorony mélysége: 1,8 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 11 - 12 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 40 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 450 kg

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------|
| Tüskehossz | 273 mm |
| Ékhorony mélysége | 1,8 mm |
| Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 450 kg |
| Üregelési hossz acélban | 8 - 40 mm |
| Hátszélesség | 6,46 mm |
| Furat Ø-höz DIN 6885 szerint | 11 - 12 mm |
| Ékhorony szélessége | 4 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Termék fajtája | Üregelő szerszám |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |