

**Garant****Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, rövid, és hűtőfolyadék furatokkal** (nem zárható).

**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

Hűtőcsatorna furat: Nem zárható

Ø D<sub>2</sub>: 19 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Szár Ø d	25 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Termék fajtája	Zsugorbefogó tartozékok

