

Garant**Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302412 25/14
GTIN	4045197435996
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavarral , rövid.**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁	14 mm
Szár Ø d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Termék fajtája	Extensionrod