

Garant

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Árucikk kategória	31A

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, rövid, és hűtőfolyadék furatokkal** (nem zárható).

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
Szár Ø d	32 mm
Furat Ø D ₁	10 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Termék fajtája	Extensionrod