

**Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302520 16
GTIN	4250122600817
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögzítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	199 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	17 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Marótüske hossza L ₄	27 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
Menet M	M24
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16

Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/302520-16>