

Garant**Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302416 32/14 |
| GTIN | 4045197436160 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, hosszú.**

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------------|
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Furat Ø D ₁ | 14 mm |
| Szár Ø d | 32 mm |
| Teljes hossz L | 300 mm |
| Terméknév attribútum | L = 300 mm |
| Termék fajtája | Extensionrod |