

**Garant****Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302414 32/16
GTIN	
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, rövid, és hűtőfolyadék furatokkal** (nem zárható).

**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	32 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Termék fajtája	Extensionrod