

uvex**Védősisak uvex pronamic B-WR, Szín: BLUE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097706 BLUE
GTIN	4031101960135
Árucikk kategória	04U

Leírás**Kivitel:**

A Pronamic az optimális védelmet (**Protection**) és a dinamikát (**dynamic**) jelenti. Könnyű HDPE (High Density Polyethylene) sisakhéj **három állítható szellőzőnyílással** a kényelmes viselet érdekében. Az optimalizált fejpánt geometria és a nagy nyaktámasz rendkívül kényelmes illeszkedést biztosít. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. **-30 °C-ig hidegnek ellenáll** és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

- **6 pontos hevederpánt**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Műbőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózár és nagy nyaktámasszal**

Felhasználás:

Ipar, építőipar, szerelés

Szabvány:

DIN EN 397

Műszaki leírás

Bőségállítás	Forgózár
--------------	----------

Adatlap

Festék	kék
Sorozat	uvex pronamic
Méret	51 - 65 cm
Súly	406 g
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30°C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	HDPE
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak