

**OZ szorító patronos befogó, SK 50, Befogási tartomány: 4-32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Golyóscsapágyazott hollandi anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok ISO 10897 szerinti OZ szorítópatronokban való befogásához.

Optionális tartozék:

OZ szorítópatronok 309540 – 309560 sz., készlet 309562 sz. (462 E típus) 2 – 25 mérethez, körmöskulcs 628400 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	_68/75
Tartalék felfogó anya 309670 sz.	4 - 32
Befogási tartomány	4 - 32 mm
A-méret kinyúlási hossz	73 mm
Menet M	M24
Teljes hossz L	200 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogási Ø D ₁	4-32 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 2080

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309560 25
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309560 16
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 22 mm	309560 22
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309560 20
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
OZ felfogó anya Befogótokmány befogási tartomány 4-32 mm	309670 4-32
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309560 14
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309560 10
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309560 18
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309560 12

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 32 mm	309560 32
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 30 mm	309560 30
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 28 mm	309560 28
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 68/75 mm	628400 68/75
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50