



**Digitális mérőóra érintéses kezeléssel és i-wi-vel leolvasás 0,0001 mm,
Méréstartomány: 12,5mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	434661 12,5
GTIN	4059192066710
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel és integrált tűréskijelzéssel az egyértelmű, színes LED-eknek és a mért értékek osztályozására szolgáló kijelző szimbólumoknak köszönhetően. Edzett üveg előlap kopásmentes érintőpanelelkel, a kijelző 280°-ban elforgatható.

Kétirányú adatkimenettel és integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő egyszerű és vezeték nélküli továbbításához.

Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN/ MAX-MIN):

- **Körfutási- és síkfelület-vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.**
- **További skálás kijelző, vonalas mutató vagy dinamikus sáv.**

Funkció:

PRESET (3 érték), tűrési és figyelmeztetési határértékek (3 tűrés), színes LED kijelző üzemmódtól függően: Jó / selejt / utómunka / figyelmeztetési határérték, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár), DATA (adatátvitel) / HOLD (aktuális mért érték kimerevítése). IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2450 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

Ház vastagsága	35,8 mm
Kalibrálás	C1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2450
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,0001 mm
IP védettségi osztály	IP 42
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,0018 mm
Befogósár Ø h6	8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00001 coll
Energiaellátás	Elemes
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Ház Ø	58,4 mm
Mérőóra hátlap füllel	nem
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/434661-12,5>
