



## Négyszög esztergaacél, HSS Co 10, D×Hossz: 16X125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	295000 16X125
GTIN	4045197187529
Árucikk kategória	22E

### Leírás

#### Kivitel:

Esztergakések egyenes, derékszögű végekkel.

**HSS Co 10** (10 % kobalt, 67 HRC).

**Négyszög esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak. Szélesség: tűrés h12.** Leélezett végekkel.

#### Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

### Műszaki leírás

Hossz	125 mm
Négyszög méret D	16 mm
Szerszámananyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Esztergaacél