

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, Szár Ø / teljes hossz L: 20/260****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265076 20/260
GTIN	4069515037365
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:****Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).****Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be! $D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középeltolódás. Hasznos hossz = L teljes hossz mínusz a befogási hossz (ajánlott = $3 \times D$). **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Szár Ø	20 mm
Ajánlott befogási hossz	60 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Teljes hossz L	260 mm
Nem befogható tartomány S	119 mm
Kivitel	HM erősítésű
Hűtőcsatornák száma	3
Csatlakozó menet	G1/4
Sorozat	Master Mute
Rezgés	csillapított

Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265076-20/260>