

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, Szár Ø / teljes hossz L: 50/660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265076 50/660
GTIN	4069515037488
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:****Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).****Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be! $D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás. Hasznos hossz = L teljes hossz mínusz a befogási hossz (ajánlott = $3 \times D$). **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	660 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Nem befogható tartomány S	269 mm
Ajánlott befogási hossz	150 mm
H alaptest középtolódás	5 mm
Szár Ø	50 mm
Kivitel	Acél
Hűtőcsatornák száma	1
Csatlakozó menet	G3/4
Sorozat	Master Mute

Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265076-50/660>