

Mahr

**Digitális mérőóra érintéses kezeléssel és i-wi-vel leolvasás 0,0005 mm,
Méréstartomány: 25mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	434319 25
GTIN	4059192066413
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel és beépített tűréskijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül).

Edzett üveg előlap **kopásmentes érintő kezelőfelület**, 3 PRESET érték, színes LED kijelző a tűrési módtól függően.

Integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

PRESET, tűrés, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár). Adatátvitel lehetséges. IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Műszaki leírás

Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,004 mm
IP védettségi osztály	IP 42
Befogózár Ø h6	8 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2450
Kalibrálás	C1
Energiaellátás	Elemes
Ház vastagsága	35,8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Ház Ø	58,4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00002 col
Mérőerő	0,65 – 1,15 N
Mérőóra hátlap füllel	nem
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra