

**Digitális furatmikrométer adatkimenettel és i-wi-vel, Méréstartomány: 6-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428932 6-8
GTIN	4059192065041
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keménymérő mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenéig történő méréshez.** Furatmikrométerek előre vezetett finom racsnival, gyors mérések 1,5 mm orsóemelkedéssel. Praktikus mérési funkciók, pl. 3 PRESET, tűréskijelzés szimbólumokkal, ABS. Ezen felül integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezetékek nélküli továbbításához.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

i-wi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret.

Műszaki leírás

Hibahatár	0,004 mm
Méret a	1,5 mm

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 65
Méréstartomány	6 - 8 mm
Standard mérésmélység	58 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428932-6-8>