

Garant**Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302412 32/20
GTIN	4045197436061
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavarral , rövid.**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Ø D ₂	27 mm
Furat Ø D ₁	20 mm
Szár Ø d	32 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Termék fajtája	Extensionrod