



## Digitális furatmikrométer készlet adatkimenettel és i-wi-vel, Méréstartomány: 6-12mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 428942 6-12   |
| GTIN              | 4059192065218 |
| Árucikk kategória | 43A           |

### Leírás

#### Kivitel:

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenékig történő méréshez.** Furatmikrométerek előre vezetett finom racsnival, gyors mérések 1,5 mm orsóemelkedéssel. Praktikus mérési funkciók, pl. 3 PRESET, tűrés kijelzés szimbólumokkal, ABS. Ezen felül integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezetékek nélküli továbbításához.

#### Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428932 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

#### Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.  
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret.

### Műszaki leírás

## Adatlap

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| A tartalmazott elemek száma          | 1                                |
| Mérőfejek száma                      | 3                                |
| Beállító gyűrűk száma                | 2                                |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032                    |
| Elem típusa                          | Gombelem                         |
| Energiaellátás                       | Elemes                           |
| IP védettségi osztály                | IP 65                            |
| Méréstartomány                       | 6 - 12 mm                        |
| Beállító gyűrű Ø                     | 8/10 mm                          |
| Szabvány                             | DIN 863                          |
| Átkapcsolható leolvasás              | mm / col                         |
| Interfész                            | USB csatlakozó                   |
| Interfész                            | Digimatic csatlakozó             |
| Interfész                            | MAHR i-wi rádiós rendszer        |
| Mért érték rögzítése                 | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika                        | digitális                        |
| Csomagolás                           | Stabil doboz                     |
| Kalibrálás                           | S6                               |
| Termék fajtája                       | 3 pontos furatmikrométer         |

### Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428942-6-12>