

**Digitális gyors furatmikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 16-20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 428933 16-20  |
| GTIN              | 4059192065324 |
| Árucikk kategória | 43A           |

**Leírás****Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenéig történő méréshez.** Gyors furatmikrométer karos visszahúzással a teljes méréstartományban. Nagyméretű, forgatható (270°-os) érintőkijelző praktikus mérési funkciókkal, pl. 3 PRESET, túréskijelzés 3 színes LED-del és szimbólumokkal, ABS.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Energiaellátás        | Elemes     |
| IP védettségi osztály | IP 65      |
| Méréstartomány        | 16 - 20 mm |
| Hibahatár             | 0,004 mm   |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Méret a                              | 0,5 mm                           |
| Leolvasás                            | 0,001 mm                         |
| A tartalmazott elemek száma          | 1                                |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032                    |
| Standard mérésmélység                | 64 mm                            |
| Szabvány                             | DIN 863                          |
| Átkapcsolható leolvasás              | mm / col                         |
| Interfész                            | USB csatlakozó                   |
| Interfész                            | Digimatic csatlakozó             |
| Interfész                            | MAHR i-wi rádiós rendszer        |
| Mért érték rögzítése                 | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Preset funkció                       | igen                             |
| Méréstechnika                        | digitális                        |
| Csomagolás                           | Stabil doboz                     |
| Kalibrálás                           | B6                               |
| Termék fajtája                       | 3 pontos furatmikrokátor         |

## Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428933-16-20>