

Mahr**Digitális gyors furatmikrométer készlet adatkimenettel, Méréstartomány: 6-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428943 6-12
GTIN	4059192065416
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

3 pontos furatmikrométer ill. gyors furatmikrométer csatlakozó menettel a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keménység mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. **12 mm-től furatfenékig történő méréshez.** Gyors furatmikrométer karos visszahúzással a teljes méréstartományban. Nagyméretű, forgatható (270°-os) érintőkijelző praktikus mérési funkciókkal, pl. 3 PRESET, tűréskijelzés 3 színes LED-del és szimbólumokkal, ABS.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális 428933 sz. gyors furatmikrométer a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., adatkábel 498941 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., befogólap kengyeles mikrométerhez 428951 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
A tartalmazott elemek száma	1

Méréstartomány	6 - 12 mm
Energiaellátás	Elemes
Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű Ø	8/10 mm
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/428943-6-12>