

**Vlies tárcsa HD-DR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554058 50
GTIN	068060671813
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Vlies csiszolótárcsa **agresszív cubitron csiszolószemcsével (CER)**, ellenálló vászonnal kombinálva.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Lehetővé teszi a **leválasztást** és a **sorjamentes finiselést** egy szerszámmal. Nagy élstabilitás és hosszú élettartam.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

Szemcseméret	50
Tárcsa Ø	76,2 mm
Kivitel	x-Extra Coarse
Finomsági fokozat	extra durva

Csiszolóanyag	Cubitron™ csiszolószemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Gyártó jelölése	HD-DR
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 554058 50

