

**Négyszög esztergaacél, HSS Co 10, D×Hossz: 25X160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	295000 25X160
GTIN	4045197187574
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Esztergakések egyenes, derékszögű végekkel.

HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).

Négyszög esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak. Szélesség: tűrés h12. Leélezett végekkel.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.

Műszaki leírás

Hossz	160 mm
Négyszög méret D	25 mm
Szerszámananyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Esztergaacél