

HOLEX**Gravírkés, VHM, D×Hossz: 2X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Tömör keményfém. Gravírozó és egyenes éllel. Precíziós köszörülésű 0,005 mm maximális körfutáshibával. Felezés előkészítve. **Szártűrés 8 mm átmérőig = h7.**

Felhasználás:

Gravírozáshoz és másoláshoz a szerszám- és formagyártásban.

Műszaki leírás

Ø D	2 mm
Hossz	40 mm
Élhossz	3 mm
Szerszámanyag	VHM
Termék fajtája	Esztergaacél