

**HOLEX****Gravírkés, VHM, D×Hossz: 2,5X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	295050 2,5X40
GTIN	4045197188250
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

**Tömör keményfém. Gravírozó és egyenes éllel.** Precíziós köszörülésű 0,005 mm maximális körfutáshibával. Felezés előkészítve. **Szártűrés 8 mm átmérőig = h7.**

**Felhasználás:**

Gravírozáshoz és másoláshoz a szerszám- és formagyártásban.

**Műszaki leírás**

Hossz	40 mm
Ø D	2,5 mm
Élhossz	3 mm
Szerszámanyag	VHM
Termék fajtája	Esztergaacél