

**Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Xtra, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082006 4
GTIN	4250004112506
Árucikk kategória	04S

Leírás**Kivitel:**

Az Elmasonic xtra sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.

- **Több ultrahangos hatás az automatikus Dynamic funkciónak köszönhetően.**
- **Bekapcsolható Eco mód a kíméletes tisztításhoz és az energiatakarékosság érdekében.**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.**
- **Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.**
- **Automatikus biztonsági lekapcsolás.**

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. Hozzávaló tartalék kosarat a 082101 sz. alatt talál. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Készülék hossza	435 mm
Készülék szélessége	215 mm
Gyártó jelölése	Xtra 40
Súly	6,8 kg
Betétkosár hossza	195 mm
Térfogat	5 l
Ultrahangos csúcsteljesítmény	560 W

Adatlap

Ajánlott munkamennyiség	4 l
Betétkosár szélessége	105 mm
Fűtőteljesítmény	400 W
Névleges feszültség	220 - 240 V
Tisztítómedence magassága	150 mm
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék