

HOLEX®
SCMT 120408 10 darabos készlet, Minőség: HBX130

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260796 HBX130 |
| GTIN | 4045197670687 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

SCMT 120408 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mm

Előtolás f : 0,08 - 0,36 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Fő felhasználás | M |
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Előtolás f | 0,08 - 0,36 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított |
| Forgácstörő | MM |
| Minőség | HBX130 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 200 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |

| | |
|---------------------|-------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Sorozat | Esztergakés |
| Sorozat | Furatkés |
| Váltólapka ISO kód | SCMT 120408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Váltólapka kiosztás | egyenes |