

**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatornával, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302605 18
GTIN	4250122613046
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

A hűtőcsatorna O gyűrűvel zárható.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/302605-18>